

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s dělicí příčkou s celoplechovými křídlovými dveřmi, Typ: 2000-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940082 2000-2
GTIN	4062406565077
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 40x20G s dělicí příčkou. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Zavěšená prostřední dělicí příčka se 2 pevnými a 4 na výšku nastavitelnými policemi. Nosnost zavěšené prostřední dělicí příčky, příp. odvěšených částí: 200 kg.

**Osazení:**

Počet polic šířka 20G: 6

Počet polic šířka 40G: 1

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně dělicí příčky a polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

## Technický popis

Polohování rukojeti	uprostřed
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
ComfortClose	ne
Hmotnost	118 kg
Hloubka v G	20
Užitná výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka v G	40
Šířka	1000 mm
Hloubka	500 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11