

Garant GRIDLINE

Základní skříň s dělicí příčkou s celoplechovými křídlovými dveřmi, Typ: 2000-1**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940082 2000-1
GTIN	4062406565060
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40x20G s dělicí příčkou. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Zavěšená prostřední dělicí příčka s jedním pevným a 2 na výšku nastavitelnými policemi. Nosnost zavěšené prostřední dělicí příčky, příp. odvěšené části: 200 kg.

Osazení:

Počet polic šířka 20G: 3

Rozsah dodávky:

Skříň včetně dělicí příčky a polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
ComfortClose	ne
Hmotnost	114 kg
Šířka	1000 mm
Užitná výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Polohování rukojeti	uprostřed
Hloubka	500 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20