



## Odsávání kouře při pájení Easy Arm 1, Počet filtrů / ramen: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082303 1
GTIN	4003008095326
Třída artiklu	04K

### Popis

#### Provedení:

Vizuální a zvukový indikátor výměny filtru. Stejný filtr pro EASY ARM 1 a EASY ARM 2. Rozhraní pro připojení pájecích stanic i-CON.

Vysoký výkon odsávání – účinný filtr – tichý provoz. Procesní vzduchový filtr se 3 stupni:

- **Předfiltr na prach a větší částice.**
- **Kombinovaný filtr na mikročástice.**
- **Filtr s aktivním uhlím váže škodlivé plyny.**

Montáž systému se provádí prostřednictvím vhodného držáku ke stolu. Příslušenství, jako jsou odsávací ramena a trysky, najdete v internetovém obchodě pod č. 082306 – 082313.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

### Technický popis

Odsávací objem jednoho ramene	110 m <sup>2</sup> /h
Síťové napětí	100 - 240 V
Hmotnost	7,5 kg
Celková šířka	255 mm

Frekvence sítě	50 Hz
Celková délka	255 mm
Celková výška	470 mm
Příkon	40 W
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Odsávací zařízení

## Příslušenství

Odsávací rameno s kloubem Omniflex Typ 1	082310 1
Kombinovaný filtr kompletní Typ 1	082306 1
Odsávací tryska pravoúhlá Typ 1	082312 1
Odsávací rameno s kloubem pro montáž na stůl Highflex Typ 1	082308 1
Odsávací tryska Plus Typ 1	082313 1
Odsávací rameno s kloubem Omniflex Typ 1	082311 1
Odsávací rameno Highflex Typ 1	082309 1
Předčističový filtr Typ 1	082307 1
Předfiltr G4 PU 4 ks.	OCA10-1002/04
Kombinovaný filtr kompletní	OCA10-1001