

Garant GRIDLINE

## Základní skříň s dělicí příčkou a zásuvkami s celoplechovými křídlovými dveřmi, Typ: 2000-2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	940102 2000-2
GTIN	4062406565213
Třída artiklu	9GI

### Popis

#### Provedení:

Osazená skříň v 40x20G s prostřední dělicí příčkou a zásuvkami, hloubka 16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. zásuvky, čelní výška 125 mm. Zavěšená prostřední dělicí příčka se 2 pevnými a 4 na výšku nastavitelnými policemi. Nosnost zavěšené prostřední dělicí příčky, příp. odvěšených částí: 200 kg.

#### Osazení:

Počet polic šířka 20G: 6

Počet polic šířka 40G: 1

Počet zásuvek 16x16G: 2

Počet zásuvek 36x16G: 1

#### Rozsah dodávky:

Skříň včetně dělicí příčky, polic a zásuvek.

#### Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

#### Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

## Technický popis

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná šířka zásuvky v G	16
Užitná šířka zásuvky v G	36
Polohování rukojeti	uprostřed
Užitná hloubka zásuvek v G	16
ComfortClose	ne
Šířka	1000 mm
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Výška	2000 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná výška	1845 mm
Hmotnost	142 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Šířka v G	40
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň

Druh produktu

Skříň s policemi

**Příslušenství**

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20

940550 20

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm

940640 125

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40

940550 40

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm

940642 125