

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s dělicí příčkou a zásuvkami s křídlovými dveřmi s průzorem,  
Typ: 2000-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940104 2000-2
GTIN	4062406561192
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 40x20G s prostřední dělicí příčkou a zásuvkami, hloubka 16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. zásuvky, čelní výška 125 mm. Zavěšená dělicí příčka □ 9×9 mm v rastru 37 mm, 2 pevné a 4 výškově nastavitelné police. Nosnost zavěšené prostřední dělicí příčky, příp. odvěšených částí: 200 kg.

**Osazení:**

Počet polic šířka 20G: 6

Počet polic šířka 40G: 1

Počet zásuvek 16×16G: 2

Počet zásuvek 36×16G: 1

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně dělicí příčky, polic a zásuvek.

**Lakování:**Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.  
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

## Technický popis

ComfortClose	ne
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška	2000 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Hmotnost	142 kg
Užitná výška	1845 mm
Užitná šířka zásuvek	400 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Šířka v G	40
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hloubka v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	16
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hloubka	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Šířka	1000 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	uprostřed
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125