

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s dělicí příčkou a zásuvkami s křídlovými dveřmi s průzorem,
Typ: 2000-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40x20G s prostřední dělicí příčkou a zásuvkami, hloubka 16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. zásuvky, čelní výška 125 mm. Zavěšená dělicí příčka □ 9×9 mm v rastru 37 mm, jedna pevná a 2 výškově nastavitelné police. Nosnost zavěšené prostřední dělicí příčky, příp. odvěšené části: 200 kg.

Osazení:

Počet polic šířka 20G: 3

Počet polic šířka 40G: 1

Počet zásuvek 16×16G: 1

Počet zásuvek 36×16G: 2

Rozsah dodávky:

Skříň včetně dělicí příčky, polic a zásuvek.

Lakování:Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka v G	20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Šířka v G	40
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Šířka	1000 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
ComfortClose	ne
Hmotnost	145 kg
Výška	2000 mm
Užitná výška	1845 mm
Hloubka	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125