

HEDI

Strojní svítilna, Typ: 9LED-24V



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní, univerzálně použitelné svítilny, se spínačem / vypínačem, 3 m pryžovým přívodním kabelem.

Všechna strojní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště HEDI® jsou standardně dodávána se stolními svorkami, vestavěným magnetem a 4 šrouby pro flexibilní upevnění na různé podklady. Osvědčené strojní svítidlo s extrémně robustní hlavou, odolné proti stříkající vodě a prachotěsné, pro profesionální použití v náročném pracovním prostředí nebo pro použití na a ve strojích. Potlačení rádiového rušení dle DIN EN 62493.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Jmenovité napětí	24 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Světelný tok	1140 lm

Světelný výkon	12 W
Zóna ATEX	žádná
Ochranná třída IP	IP 64
Úhel záření pevný	60 stupeň
Světelné zaměření	cílený světelný kužel
Druh produktu	Strojní svítilna