

HEDI

Strojní svítilna, Typ: 6LED



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní, univerzálně použitelné svítilny, se spínačem / vypínačem, 3 m pryžovým přívodním kabelem.

Všechna strojní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště HEDI® jsou standardně dodávána se stolními svorkami, vestavěným magnetem a 4 šrouby pro flexibilní upevnění na různé podklady. Klasické strojní svítidlo v provedení s rozptylovým světlem. Hlava lampy je díky kulovému kloubu otočná a výkyvná o 340°. Včetně vyměnitelného osvětlovacího tělesa.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Technický popis

Světelný výkon	7 W
Zóna ATEX	žádná
Barva světla	studená bílá
Zdroj energie	Síťový provoz

Ochranná třída IP	IP 20
Příkon	7 W
Teplota barev	6500 K
Světelný tok	621 lm
Osvětlovací těleso	LED
Druh produktu	Strojní svítlna