


Garant**Rádusová vyměnitelná destička, HB225, Typ / rádius R: 16/2,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231527 16/2,5
GTIN	4062406565572
Třída artiklu	21Y

Popis**Provedení:**

Zbřitá rádusová vyměnitelná břitová destička.

Použití:

Pro konvexní rádiusy u vnějších \varnothing nebo otvorů.

Vhodné pro:

Č. 231500 vel. 16.

Technický popis

Typ	16
Povlak	AlCrN
X	4,25 mm
S	3,97 mm
L	11,11 mm
Rádus R	2,5 mm
Z	4 mm

Y	1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Typ	HB225
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	65 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		