

**Garant****Rádiusová vyměnitelná destička, HB225, Typ / rádius R: 16/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231527 16/3
GTIN	4062406565589
Třída artiklu	21Y

**Popis****Provedení:**

2břitá rádiusová vyměnitelná břitová destička.

**Použití:**

Pro konvexní rádiusy u vnějších  $\varnothing$  nebo otvorů.

**Vhodné pro :**

Č. 231500 vel. 16.

X: 4,75 mm

Y: 1,4 mm

Z: 4,4 mm

**Technický popis**

Povlak	AlCrN
L	11,11 mm
Počet výměn/řezání	2
Y	1,4 mm
Typ	16

Z	4,4 mm
X	4,75 mm
Rádus R	3 mm
S	3,97 mm
Typ	HB225
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		