

Garant**TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203048 4
GTIN	4062406565497
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Speciální výbrus se **zaoblením břitů jako torus**.

Inovativní substrát zejména pro obrábění **slitin na bázi niklu**. Nově vyvinutý povlak.

Použití:

K frézování **slitin na bázi niklu s vysokou teplotou tvrdnutí**.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 203028.

Technický popis

Rohové zaoblení r_v	0,2 mm
Počet zubů Z	4
Celková délka L	57 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	f8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
\varnothing stopky D_s	6 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	3,8 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
\varnothing břitu D_c	4 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f_z pro obvodové frézování v materiálu Inconel®	0,035 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	17 mm
Délka břitu L_c	11 mm
Řada	Master Ni-based
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,08×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Inconel	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------