



Kompaktní přístroj délkového měření Millimar C 1200, Typ: 1200T



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Kompaktní plášť s barevným kontrastním displejem TFT s vysokým rozlišením. Připojení pro jeden indukční dotyk. Displej s plynulým nakláněním pro optimální úhel pohledu. Směr měření lze přepínat. Síťový a bateriový provoz.

Funkce:

- **Dynamické měřicí funkce: max, min, max-min.**
- **Vystředění ukazatele na střed tolerančních mezí.**
- **Ochrana menu heslem.**

Použití:

Jako indikace pro indukční čidlo pro jednoduché úlohy měření (+ A, – A). Ideální pro stacionární a mobilní použití v dílně a ve výrobě. Pro indukční dotyk s kompatibilitou Tesa.

Rozsah dodávky:

Včetně konektorového síťového zdroje (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498938.

Technický popis

Výška	170 mm
Stupnice nastavitelná	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μm
Šířka	130 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Zdroj energie	baterie
Rozsah měření	± 3 až ± 5000 μm
Délka	150 mm
Hmotnost	1 kg
Maximální rozlišení	0,1 μm
Kompatibilita	Tesa
Ukazatel	digitální
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Zobrazovací jednotka

Příslušenství

Indukční dotyk pro měření délky Typ 2004M	434760 2004M
Indukční dotyk pro měření délky, nástrčný Typ 1300TA	434750 1300TA
Indukční dotyk pro měření délky, nástrčný Typ 1300MA	434750 1300MA
Připojovací kabel Typ USB2	498938 USB2
Indukční dotyk pro měření délky Typ 2004T	434760 2004T
Připojovací kabel Typ R2	498938 R2
Připojovací kabel Typ D2	498938 D2