

Kroeplin
Längenmesstechnik**Digitální vnější tloušťkoměr s měřicím kontaktem - kuličkou, Rozsah měření: 0-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438573 0-50
GTIN	2050002053175
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR3.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A2, datový kabel č. 497440 a bezdrátový adaptér č. 498954 vel. A5.

Technický popis

Délka měřicích kontaktů dole Hf	30 mm
Maximální délka dotekového ramena L (hloubka měření)	167 mm
Ø tvrdokovové dotekové kuličky	3 mm
Rozsah měření	0 - 50 mm
Přesnost opakování	0,03 mm

Měřicí síla	0,9 - 1,2 N
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Počet obsažených baterií	2
Ochranná třída IP	IP 67
Mezní chyba	0,05 mm
Délka měřicích kontaktů nahoře Hb	30 mm
Zdroj energie	baterie
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,02 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,05 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	vnější tloušťkoměr

Služby

Kalibrování Tloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S
Kalibrace DAkkS Tloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S