

Garant

**Mini břitová destička pro vnitřní vysoustružování s utvářečem třísky pravý,
HB720, Ø D_{min}: 11 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270021 11
GTIN	4062406564896
Třída artiklu	21I

Technický popis

Velikost destiček Ø d	8 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L ₃	6,7 mm
Rádus R	0,2 mm
Minimální Ø D _{min}	11 mm
Tloušťka destiček T	4 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,15 - 0,5 mm
Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
Klíňový úhel α	70 stupeň
Maximální hloubka řezu t _{max}	2,3 mm
Povlak	TiCN
Řada	Mini

Typ	HB720
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	80 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		