

**Garant****Mini zapichovací destička k zapichování vnitřního plného rádiusu pravý,  
HB720, Ø D<sub>min</sub> / w: 11/2,0mm**

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	270050 11/2,0
GTIN	4062406566258
Třída artiklu	21I

### Technický popis

Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
Maximální hloubka řezu t <sub>max</sub>	2,3 mm
Velikost destiček Ø d	8 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Minimální Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L <sub>3</sub>	6,7 mm
Tloušťka destiček T	4 mm
Rádus R	1 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HB720
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	80 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		