

Garant**Mini zapichovací destička k zapichování vnitřního plného rádiusu pravý,
HB720, Ø D_{min} / w: 8/2,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270050 8/2,0
GTIN	4062406566227
Třída artiklu	21I

Technický popis

Vzdálenost hrotu od kraje L ₃	4,8 mm
Maximální hloubka řezu t _{max}	1 mm
Velikost destiček Ø d	6 mm
Minimální Ø D _{min}	8 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Tloušťka destiček T	3,6 mm
Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
Rádus R	1 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HB720
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	80 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		