

## Mitutoyo

**Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 15,2 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,1/40mm**



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Třída artiklu	44A

### Popis

#### Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

#### Rozlišení 2/1000.

**Mitutoyo** – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Necitlivé na teplotní rozdíly.

#### Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

#### Zvláštní příslušenství:

Čtyřhranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

#### Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

## Technický popis

Odečet	0,002 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	4 $\mu\text{m}$
Oblast necitlivosti měření $f_u$	2 $\mu\text{m}$
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Ø pouzdra	40 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,1 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Rozpětí odchylek $f_e$	3 $\mu\text{m}$
Měřicí síla	0,15 N
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

## Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG