

**Ruční akumulátorová kotoučová pila, Typ: GKS18V68C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná 18V **akumulátorová kotoučová pila s technologií BITURBO.**

- **Integrovaný VAC adaptér pro snadné manévrování. Adaptér otočný o 360°.**
- **Nejlepší ergonomie pro maximální kontrolu a pohodlí.**
- **Inteligentní brzda pro bezpečné zastavení s minimálním Kick-Back.**
- **Vybaveno profesionálním systémem 18 V pro lehké až těžké použití.**

Rozsah dodávky:

Včetně pilového listu, paralelního vedení.

Upozornění:

Pilové kotouče najdete pod č. 583920.

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073866.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	4,7 kg
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Ø otvoru pilového listu	30 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion

Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Hmotnost bez akumulátoru	3,8 kg
Maximální počet otáček	6250 min ⁻¹
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Ø pilového listu	190 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální hloubka řezu 90°	57 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Označení výrobce	GKS 18V-68 C
Provedení	Zanořovací okružní pila
Druh produktu	Pila

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073851 B18
Pilový kotoučexpert pro hliník Ø listu D 190 mm	583920 190
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073854 B18
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073853 B18
Pilový list na kov, střídavý zub s fazetkouuniverzální Ø listu D 190 mm	584095 190
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zubuniverzální Ø listu D 190 mm	584075 190