



Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/2Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	226400 20/2L
GTIN	4960664914197
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	14,25 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,8 stupeň
Maximální hloubka řezu $a_{\text{p max}}$	6 mm
Počet břitů Z	2
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
\varnothing stopky D_s h6	20 mm
\varnothing břítu D_c	20 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------