



## Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/2Lmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Třída artiklu	250

### Popis

#### Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

### Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	200 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	0,44 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	26,25 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	59 mm
Délka vyložení $L_1$	65 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	62 mm
Ø břitu $D_c$	32 mm
Ø $D_3$	27 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------