



Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/2Lmm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 226400 25/2L |
| GTIN | 4960664914203 |
| Třída artiklu | 250 |

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Technický popis

| | |
|--|-------------------------|
| Délka šikmého zanořování L pro α_{\max} | 19,25 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max} | 48 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ | 6 mm |
| Délka vyložení L_1 | 50 mm |
| Ø stopky D_s h6 | 25 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 170 mm |
| Úhel šikmého zanořování α_{\max} | 0,6 stupeň |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 |
| Ø břitu D_c | 25 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min} | 45 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Ø D_3 | 20 mm |
| Provedení stopky | válcová stopka |

| | |
|------------------|------------------|
| Úhel nastavení k | 90 stupeň |
| Použití frézy | rohové frézování |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Ramping |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---------------------|----------|
| Upínací šroub Typ 1 | 229723 1 |
|---------------------|----------|