



Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Ø stopky D_s h6	20 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	19,25 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,6 stupeň
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	120 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	48 mm
Délka vyložení L_1	29 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	45 mm
Ø D_3	20 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------