



## Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Třída artiklu	250

### Popis

#### Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

### Technický popis

Ø břitu $D_c$	32 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	26,25 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	59 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	62 mm
Počet břitů Z	4
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Délka vyložení $L_1$	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,44 stupeň
Celková délka $L_{celk.}$	130 mm
Ø $D_3$	27 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------