

**Rohová fréza 90° MEV, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Upínací otvor Ø	16 mm
Počet břitů Z	5
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	34,25 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\max}$	78 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\min}$	75 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,33 stupeň
$\varnothing D_3$	35 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------