

**Rohová fréza 90° MEV, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	30 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,8 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Upínací závit M	M10
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	14,25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Maximální hloubka řezu $a_{\text{p max}}$	6 mm
\varnothing břitu D_c	20 mm
$\varnothing D_3$	15 mm

Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------