

**Rohová fréza 90° MEV, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	59 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	26,25 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,44 stupeň
Upínací závit M	M16
Maximální hloubka řezu a _{p max}	6 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Počet břitů Z	4
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	62 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø břitu D _c	32 mm
Ø D ₃	27 mm

Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------