

Garant**NPT výstružník 1:16, NPT: 1/16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	162650 1/16
GTIN	4067263912217
Třída artiklu	110

Popis**Provedení:**

Pro **přípravu kuželovitých NPT závitů**. Spirálovité provedení, s válcovou stopkou a čtyřhranem.

Technický popis

Délka břitu L_c	17 mm
Menší $\varnothing D_3$	5,95 mm
Stopka 4hran \square	4,9 mm
Celková délka L	70 mm
Počet břitů Z	6
\varnothing stopky D_s	6 mm
Větší $\varnothing D_2$	7 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Poměr kuželu	1:16
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Phillips, bit

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		