

**Rohová fréza 90° MEV, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Technický popis

Ø břitu D_c	50 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,26 stupeň
Počet břitů Z	5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	95 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	98 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	44,25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Upínací otvor \emptyset	22 mm
$\emptyset D_3$	45 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------