

**Rohová fréza 90° MEV, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\max}$	62 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\min}$	59 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,44 stupeň
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	26,25 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Ø D <sub>3</sub>	27 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------