



Rohová fréza 90° MEV, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,6 stupeň
Počet břitů Z	3
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Maximální hloubka řezu a _{p max}	6 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	19,25 mm
Ø břitu D _c	32 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	48 mm
Upínací závit M	M12
Ø D ₃	20 mm

Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------