



Krimpovací kleště na dutinky, Pro průřez vodiče: 10mm²



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729456 10
GTIN	4062406566821
Třída artiklu	72B

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Přesné **paralelní zalisování** se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. **Čtyřhranné krimpování** v souladu s DIN = optimální plochy kontaktů.

Technický popis

Celková délka	190 mm
Pro průřez vodiče	0,08 - 10 mm ²
Norma	DIN 46228
Druh produktu	Lisovací kleste