



Zkoušečka utahovacího momentu pro momentové klíče „SmartCheck USB“, Maximální utahovací moment: 400Nm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 654651 400 |
| GTIN | 4018754324873 |
| Třída artiklu | 60N |

Popis

Provedení:

Variabilní a flexibilní momentová zkoušečka díky otočnému displeji a základnímu tělu. Možnost namontovat horizontálně i vertikálně. Displej a fóliová klávesnice jsou chráněny proti stříkající vodě a plášť je vyroben z nárazuvzdorného plastu. **Micro USB rozhraní pro export dat a napájení.** S kapacitou paměti na 250 měřených hodnot.

3 uživatelské režimy: Průběžné zobrazování (**Track**), **detekce bodu zlomu (First-Peak)**, **zobrazování maximálních hodnot (Peak-Hold)**.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

- **Robustní. Dlouhá životnost je zajištěna integrovanou optickou a akustickou ochranou proti přetížení.**
- **Přesná. Odchylka indikace pouze ± 1 % zaručuje maximálně spolehlivá data měření.**
- **Ihned k použití. Díky integrovanému snímači s velkým rozsahem měření je možné okamžité použití.**
- **Flexibilní. SmartCheck je možné umístit skoro všude. Horizontální nebo vertikální montáž – promyšlené upevňovací body, kompaktní konstrukce a otočný displej umožní cokoliv.**
- **Individuální. K dispozici jsou tři provozní režimy (Trak, First Peak, Peak Hold) a tři rozměrové jednotky (N·m, ft·lb, in·lb). Cílový krouticí moment a tolerance k vyhodnocení naměřených hodnot je možné zadávat individuálně.**

- **Nezávisle. Pro použití na pracovištích bez vlastní zásuvky. Kromě klasického provozu síťovým napáječem je možný také provoz na baterie.**
- **Otočná. SmartCheck je možné optimálně nastavit a získat tak individuální úhel pohledu. O 180° je možné otočit nejen displej, ale také držák displeje a základní těleso.**
- **Ukládá až 250 záznamů. Včetně data a časového razítka.**
- **Export dat a volitelné napájení pomocí rozhraní micro USB.**
- **Dokumentační software si můžete bezplatně stáhnout.**

Výhoda:

Kompaktní a variabilní zkoušečka utahovacího momentu. Provoz přes síťový napáječ nebo baterii.

Použití:

Nastavování a kontrola **momentových šroubováků a klíčů** se stupnicí nebo bez stupnice.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napájecího zdroje a softwaru SmartCheck USB pro přenos hodnot a vytváření potvrzení o zkoušce. Ve stabilním plastovém kufříku.

Upozornění:

Odpovídající Bluetooth modul najdete v e-shopu (č. 52110222).

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Maximální utahovací moment | 400 Nm |
| Zobrazovací přístroj šířka | 120 mm |
| Zobrazovací přístroj výška | 124 mm |
| Upínací 4hran | 3/4 palec |
| Hmotnost | 5,69 kg |
| Rozsah měření | 40 - 400 Nm |
| Zobrazovací přístroj hloubka | 167 mm |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % |
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva |
| Rozhraní | USB rozhraní |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Kalibrování | O4 |
| Druh produktu | Zkoušečka utahovacího momentu |

Služby

Kalibrace DAkkS oboustranněMomentová zkoušečka /
senzor Maximální utahovací moment 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor
Maximální utahovací moment 400/2 Nm

020140 400/2