



## Zkoušečka utahovacího momentu pro momentové klíče „SmartCheck USB“, Maximální utahovací moment: 10Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	654651 10
GTIN	4018754324859
Třída artiklu	60N

### Popis

#### Provedení:

Variabilní a flexibilní momentová zkoušečka díky otočnému displeji a základnímu tělu. Možnost namontovat horizontálně i vertikálně. Displej a fóliová klávesnice jsou chráněny proti stříkající vodě a plášť je vyroben z nárazuvzdorného plastu. **Micro USB rozhraní pro export dat a napájení.** S kapacitou paměti na 250 měřených hodnot.

3 uživatelské režimy: Průběžné zobrazování (**Track**), **detekce bodu zlomu (First-Peak)**, **zobrazování maximálních hodnot (Peak-Hold)**.

**Měrné jednotky:** Nm, lbfft, lbfin.

- **Robustní. Dlouhá životnost je zajištěna integrovanou optickou a akustickou ochranou proti přetížení.**
- **Přesná. Odchylka indikace pouze  $\pm 1$  % zaručuje maximálně spolehlivá data měření.**
- **Ihned k použití. Díky integrovanému snímači s velkým rozsahem měření je možné okamžité použití.**
- **Flexibilní. SmartCheck je možné umístit skoro všude. Horizontální nebo vertikální montáž – promyšlené upevňovací body, kompaktní konstrukce a otočný displej umožní cokoliv.**
- **Individuální. K dispozici jsou tři provozní režimy (Trak, First Peak, Peak Hold) a tři rozměrové jednotky (N·m, ft·lb, in·lb). Cílový krouticí moment a tolerance k vyhodnocení naměřených hodnot je možné zadávat individuálně.**

- **Nezávisle. Pro použití na pracovištích bez vlastní zásuvky. Kromě klasického provozu síťovým napáječem je možný také provoz na baterie.**
- **Otočná. SmartCheck je možné optimálně nastavit a získat tak individuální úhel pohledu. O 180° je možné otočit nejen displej, ale také držák displeje a základní těleso.**
- **Ukládá až 250 záznamů. Včetně data a časového razítka.**
- **Export dat a volitelné napájení pomocí rozhraní micro USB.**
- **Dokumentační software si můžete bezplatně stáhnout.**

**Výhoda:**

Kompaktní a variabilní zkoušečka utahovacího momentu. Provoz přes síťový napáječ nebo baterii.

**Použití:**

Nastavování a kontrola **momentových šroubováků a klíčů** se stupnicí nebo bez stupnice.

**Rozsah dodávky:**

Včetně síťového napájecího zdroje a softwaru SmartCheck USB pro přenos hodnot a vytváření potvrzení o zkoušce. Ve stabilním plastovém kufříku.

**Upozornění:**

Odpovídající Bluetooth modul najdete v e-shopu (č. 52110222).

---

## Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Maximální utahovací moment	10 Nm
Hmotnost	5,21 kg
Rozsah měření	1 - 10 Nm
Zdroj energie	Síťový provoz
Upínací 4hran	1/4 palec
Zobrazovací přístroj výška	124 mm
Zobrazovací přístroj hloubka	167 mm
Zobrazovací přístroj šířka	120 mm
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozhraní	USB rozhraní
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

---

## Služby

Kalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor  
Maximální utahovací moment 400/2 Nm

020140 400/2

Kalibrace DAkKS oboustranněMomentová zkoušečka /  
senzor Maximální utahovací moment 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibrace DAkKS oboustranněMomentová zkoušečka /  
senzor Maximální utahovací moment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2