

**Akumulátorová horkovzdušná pistole 18V, Typ: 066611****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078322 066611
GTIN	4007841066611
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Kompaktní akumulátorová horkovzdušná pistole mobile heat MH 5 nabízí 4 programy pro různé způsoby použití. Množství vzduchu lze digitálně regulovat v 6 stupních (do 300 l/min).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová horkovzdušná pistole včetně 1 akumulátoru 18V / 8,0 Ah, nabíječky a kufříku.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – č. 073890.

Technický popis

Označení výrobce	MH5
Příkon	2200 W
Teplota vzduchu	50 - 500 °C
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Napětí akumulátorů	18 V

Obal	Přepravní kufřík
Objemový proud vzduchu	300 l/min
Provedení	sada
Hmotnost	660 g
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Druh produktu	Heissluftbläser

Příslušenství

akumulátor Typ CAS-8	078327 CAS-8
Nabíječka Typ ASC145	078328 ASC145
Nabíječka Typ ASC55	078328 ASC55