

 steinel**Akumulátorová horkovzdušná pistole 18V, Typ: 066604****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078322 066604
GTIN	4007841066604
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Akumulátorová horkovzdušná pistole 18 V se 2 stupni teploty (300 °C / 500 °C).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová horkovzdušná pistole včetně 1 akumulátoru 18V / 8,0 Ah, nabíječky a kufříku.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – č. 073890.

Technický popis

Provedení	sada
Hmotnost	680 g
Teplota vzduchu	300 - 500 °C
Objemový proud vzduchu	200 l/min
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	Převážný kufřík
Označení výrobce	MH3

Kapacita akumulátoru	8 Ah
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	1
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Druh produktu	Heissluftbläser

Příslušenství

Nabíječka Typ ASC145	078328 ASC145
akumulátor Typ CAS-8	078327 CAS-8
Nabíječka Typ ASC55	078328 ASC55