

 steinel**Akumulátorová horkovzdušná pistole 18V, Typ: 063986****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078323 063986
GTIN	4007841063986
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Akumulátorová horkovzdušná pistole 18 V se 2 stupni teploty (300 °C / 500 °C).

Rozsah dodávky:

Verze bez akumulátoru, nabíječky a kufru.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – č. 073890.

Technický popis

Hmotnost	680 g
Napětí akumulátorů	18 V
Objemový proud vzduchu	200 l/min
Počet obsažených akumulátorů	0
Obal	Přepravní kufřík
Označení výrobce	MH3
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Teplota vzduchu	300 - 500 °C
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Druh produktu	Heissluftbläser

Příslušenství

Nabíječka Typ ASC55	078328 ASC55
akumulátor Typ CAS-8	078327 CAS-8
Nabíječka Typ ASC145	078328 ASC145