

 steinel**Akumulátorová horkovzdušná pistole 18V, Typ: 063993****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078323 063993
GTIN	4007841063993
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Kompaktní akumulátorová horkovzdušná pistole mobile heat MH 5 nabízí 4 programy pro různé způsoby použití. Množství vzduchu lze digitálně regulovat v 6 stupních (do 300 l/min).

Rozsah dodávky:

Verze bez akumulátoru, nabíječky a kufru.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – č. 073890.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Příkon	2200 W
Obal	Přepravní kufřík
Teplota vzduchu	50 - 500 °C
Objemový proud vzduchu	300 l/min
Počet obsažených akumulátorů	0

Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Označení výrobce	MH5
Hmotnost	660 g
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Druh produktu	Heissluftbläser

Příslušenství

Nabíječka Typ ASC55	078328 ASC55
akumulátor Typ CAS-8	078327 CAS-8
Nabíječka Typ ASC145	078328 ASC145