



Krimpovací kleště na dutinky, Pro průřez vodiče: 16mm²



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729467 16
GTIN	4062406566838
Třída artiklu	72B

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Přesné **paralelní zalisování** se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. **Šestihranné krimpování** v souladu s DIN = úspora místa. Krimpovací tvar podle DIN 46228.

Technický popis

Pro průřez vodiče	0,08 - 6 mm ²
Pro průřez vodiče	10 - 16 mm ²
Celková délka	190 mm
Norma	DIN 46228
Druh produktu	Lisovací kleste