



Nástavbová čelist, hliníková, měkká pro rychlovýměnný systém čelistí, Šířka čelistí: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362652 125
GTIN	4260729450357
Třída artiklu	34A

Popis

Provedení:

SolidCLAMP®. Inovativní systém Click and Go pro rychlou a snadnou výměnu čelistí u široké škály svěráků.

Další šířky čelistí na vyžádání.

Výhoda:

- **Nejrychlejší výměna čelistí – zvýšená doba chodu stroje díky minimální náročnosti na přestavbu.**
- **Nejvyšší přesnost u volně volitelné kontury upínání.**
- **Použití nástavbových čelistí nezávislé na výrobcí – jednodušší výměna čelistí od jednoho výrobce svěraku za čelisti od jiného výrobce.**
- **Žádné šroubové spoje, a tudíž žádná úložiště špon.**

Funkce:

Rychlé a jednoduché **nacvaknutí** nástavbových čelistí na základní čelisti. Není nutné žádné zbytečné šroubování čelistí na svěrak.

Materiál:

Středně pevný hliník.

Vhodné pro :

Základní čelisti č. 362635, vel. 4, 6, 7, 9, 11 a 12 (systém 2).

Systém: 2

Materiál: Hliník.

Materiál: Hliník.

Výška čelistí h: 36 mm

Technický popis

Výška čelistí h	36 mm
Materiál	Hliník.
System	2
Druh produktu	Čelisti pro svěrák