



Nástavbová čelist, hliníková, měkká pro rychlovýměnný systém čelistí, Šířka čelistí: 80mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo

362652 80

GTIN

Třída artiklu

34A

Popis

Provedení:

SolidCLAMP®. Inovativní systém Click and Go pro rychlou a snadnou výměnu čelistí u široké škály svěráků.

Další šířky čelistí na vyžádání.

Výhoda:

- **Nejrychlejší výměna čelistí – zvýšená doba chodu stroje díky minimální náročnosti na přestavbu.**
- **Nejvyšší přesnost u volně volitelné kontury upínání.**
- **Použití nástavbových čelistí nezávislé na výrobci – jednodušší výměna čelistí od jednoho výrobce svěráku za čelisti od jiného výrobce.**
- **Žádné šroubové spoje, a tudíž žádná úložiště špon.**

Funkce:

Rychlé a jednoduché **nacvaknutí** nástavbových čelistí na základní čelisti. Není nutné žádné zbytečné šroubování čelistí na svěrák.

Materiál:

Středně pevný hliník.

Vhodné pro:

Základní čelisti č. 362635, vel. 4, 6, 7, 9, 11 a 12 (systém 2).

Technický popis

Materiál	Hliník.
Výška čelistí h	36 mm
Systém	2
Druh produktu	Čelisti pro svěrák