



## MultiMaster MM 700 Max Top Akumulátor, Typ: 71293461



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077805 71293461
GTIN	
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

Oscilační nástroje, které nyní vévodí trhu, ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (zdokonalené přenášení síly pro větší pracovní postup až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání pilou, broušení, škrabání, oddělování, pilování rašplí) díky oscilujícímu postupu činnosti (minimální tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální pracovní nasazení.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a všeobecnému používání kuličkových ložisek a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s měkkými vložkami na rukojeti a s nízkou hmotností.**

Nejlepší vhodný MultiTool pro nejrychlejší postup práce při přestavbě a renovaci s bi-metalovým pilovým listem pro dřevo, kov a plasty. Díky upínači nástroje Starlock Plus máte přístup k asi 180 příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

#### Rozsah dodávky:

60dílná sada příslušenství, 1× rychlonabíječka ALG 80, 2× Li-Ion akumulátor (18 V / 3 Ah), 1× odsávací zařízení, 1× plastový kufr na nářadí.

2× pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2× pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (35 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (65 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list segmentovaný (D85), 1× segmentový pilový list z tvrdého kovu, 1× rašple z tvrdého

kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× řezací nůž, hříbový tvar, 1× multi nůž, 1× brusná deska děrovaná, po 10× brusný list, děrovaný (K60, K80, K120, K180).

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory pro akumulátorové rozhraní MultiVolt najdete pod č. 073832.

## Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Upínač nástroje	StarlockMax
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hmotnost	1,6 kg
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Počet kmitů	10000 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	AMM 700 MAX
Amplituda (oscilační pohyb)	2 × 2,0 stupeň
Obal	Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Druh produktu	Oscilátory

## Příslušenství

Segmentový pilový list, diamant Ø pilového listu 90 mm	077868 90
Pilový list, celý z HSS, 5-dílný Ø pilového listu 85 mm	077835 85
Pilový list E-Cut, Standard Šířka řezu 35 mm	077844 35
Pilový list E-Cut, bimetalový, Precision Šířka řezu 35 mm	077850 35
Pilový list E-Cut, diamant, upínání SLP Šířka řezu 35 mm	077849 35
Pilový list E-Cut, diamant, 2,2 mm	077886
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077865 75

Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 32 mm	077884 32
Sortiment pilových listů E-Cut, MiniCut3dílná Provedení SET	077859 SET
Sortiment pilových listů E-Cut, dřevo + kov6dílná Provedení SET	077848 SET
Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077830 90
Segmentový pilový list, TK Ø pilového listu 90 mm	077828 90
Pilový list E-Cut, karbid Pro Šířka řezu 35 mm	077891 35
Pilový list E-Cut, standard, 5dílná sada Šířka řezu 65 mm	077840 65
Pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 85 mm	077838 85
Pilový list E-Cut, standard, zakřivený Šířka řezu 50 mm	077870 50
Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077867 75
Pilový list E-Cut, diamant Šířka řezu 44 mm	077885 44
Pilový list E-Cut, standard, 5dílná sada Šířka řezu 35 mm	077840 35
Pilový list E-Cut, bimetalový, Fine Šířka řezu 30 mm	077857 30
Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077867 90
Pilový list, celý z HSS Ø pilového listu 85 mm	077834 85
Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077829 90
Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný Ø pilového listu 85 mm	077839 85
Základní sada akumulátorů Typ 92604325	073832 92604325
Pilový list E-Cut, diamant, 1,2 mm	077887
Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný Ø pilového listu 100 mm	077839 100
Tvrdokovová rašple, trojúhelníkový tvar	077888
Pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 100 mm	077838 100
Segmentový pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 100 mm	077827 100
Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077830 75

Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 42 mm	077884 42
Pilový list E-Cut, standard, zakřivený Šířka řezu 35 mm	077870 35
Pilový list E-Cut, TK, upínání SLP Šířka řezu 35 mm	077858 35
Pilový list E-Cut, karbid Pro Šířka řezu 35 mm	077893 35
Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077829 75
Pilový list E-Cut, Standard Šířka řezu 65 mm	077844 65
Segmentový pilový list, celý z HSS Ø pilového listu 85 mm	077836 85
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18
Základní sada akumulátorů Typ 92604324	073832 92604324
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077865 90
Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 20 mm	077847 20
Pilový list E-Cut, bimetalový, Universal Šířka řezu 44 mm	077856 44
Základní sada akumulátorů Typ 92604323	073832 92604323
MultiMaster MM 700 Max TopAkumulátor Typ 71293462	077805 71293462