

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

Zlepšený odvod třísek pomocí jedinečné stupňovité konstrukce vedení třísek vyměnitelných břitových destiček. Maximální axiální úhel čela 17° zajišťuje nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie SM je první volbou pro snížené řezné síly.

Technický popis

Posuv f_z	0,08 - 0,15 mm
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOMT 060508ER-SM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	INOX
Typ	PR1535
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		