

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

Zlepšený odvod třísek pomocí jedinečné stupňovité konstrukce vedení třísek vyměnitelných břitových destiček. Maximální axiální úhel čela 17° zajišťuje nízké řezné síly.

**Použití:**

Geometrie GM je první volbou pro všeobecné obrábění.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOMT 060508ER-GM
Posuv $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Počet výměn/řezání	3
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	INOX
Typ	PR1535
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		