

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

Zlepšený odvod třísek pomocí jedinečné stupňovité konstrukce vedení třísek vyměnitelných břitových destiček. Maximální axiální úhel čela 17° zajišťuje nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie SM je první volbou pro snížené řezné síly.

Rohový rádius: 0,8 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: Vyměnitelná břitová destička KOMET®

Posuv f_z : 0,08 - 0,2 mm

Technický popis

Posuv f_z	0,08 - 0,2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	Vyměnitelná břitová destička KOMET®
Typ	ST1400

Typ	PR1525
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		