

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226442 S
GTIN	4960664914005
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

Zlepšený odvod třísek pomocí jedinečné stupňovité konstrukce vedení třísek vyměnitelných břitových destiček. Maximální axiální úhel čela 17° zajišťuje nízké rezné síly.

Použití:

Geometrie GM je první volbou pro všeobecné obrábění.

Rohový rádius: 0,8 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: TOMT 060508ER-GM

Posuv f_z : 0,08 - 0,2 mm

Technický popis

Počet výměn/řezání	3
Posuv f_z	0,08 - 0,2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOMT 060508ER-GM
Typ	S

Typ	CA6535
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		