

**TOMT 060508ER-SM, CA6535, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226445 S
GTIN	4960664914036
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

Zlepšený odvod třísek pomocí jedinečné stupňovité konstrukce vedení třísek vyměnitelných břitových destiček. Maximální axiální úhel čela 17° zajišťuje nízké rezné síly.

**Použití:**

Geometrie SM je první volbou pro snížené rezné síly.

Rohový rádius: 0,8 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: TOMT 060508ER-SM

Posuv  $f_z$ : 0,08 - 0,15 mm

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOMT 060508ER-SM
Posuv $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Počet výměn/řezání	3
Typ	S

Typ	CA6535
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		