



## Nástavbová čelist, ocelová, měkká pro rychlovýměnný systém čelistí, Šířka čelistí: 80mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	362655 80
GTIN	4260729450456
Třída artiklu	34A

### Popis

#### Provedení:

**SolidCLAMP®. Inovativní systém Click and Go pro rychlou a snadnou výměnu čelistí u široké škály svěráků.**

Další šířky čelistí na vyžádání.

#### Výhoda:

- **Nejrychlejší výměna čelistí – zvýšená doba chodu stroje díky minimální náročnosti na přestavbu.**
- **Nejvyšší přesnost u volně volitelné kontury upínání.**
- **Použití nástavbových čelistí nezávislé na výrobcí – jednodušší výměna čelistí od jednoho výrobce svěraku za čelisti od jiného výrobce.**
- **Žádné šroubové spoje, a tudíž žádná úložiska špon.**

#### Funkce:

Rychlé a jednoduché **nacvaknutí** nástavbových čelistí na základní čelisti. Není nutné žádné zbytečné šroubování čelistí na svěrák.

#### Materiál:

Cementační ocel.

#### Vhodné pro :

Základní čelisti č. 362635 1, 2, 3, 5, 8, 10 a č. 361132 vel. 100; 125 (systém 3).

Systém: 3

Materiál: ocel

Materiál: ocel

Výška čelistí h: 45 mm

## Technický popis

Materiál	ocel
Výška čelistí h	45 mm
System	3
Druh produktu	Čelisti pro svěrák