

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitální dutinoměr s dlouhými dotykovými raménky, Rozsah měření: 90-120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438979 90-120
GTIN	2050002053229
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440; bezdrátový adaptér č. 498954 vel. A5.

Technický popis

Maximální hloubka drážky	8,5 mm
Minimální šířka drážky	2,5 mm
Rozsah měření	90 - 120 mm
Mezní chyba	0,04 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	2 mm
Počet obsažených baterií	2

Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	127 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Přesnost opakování	0,02 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,02 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Měřicí síla	1,3 - 1,8 N
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	Dutinoměry s měřicími rameny

Služby

KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S
Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S

Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
--------------------------------------	--------

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ

498975