

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitální dutinoměr s dlouhými dotekovými raménky, Rozsah měření: 70-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438979 70-100
GTIN	2050002053212
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440; bezdrátový adaptér č. 498954 vel. A5.

Technický popis

Maximální hloubka drážky	8,5 mm
Měřicí síla	1,3 - 1,8 N
Minimální šířka drážky	2,5 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozsah měření	70 - 100 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3

Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,02 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	127 mm
Mezní chyba	0,04 mm
Počet obsažených baterií	2
Přesnost opakování	0,02 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	2 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	Dutinoměry s měřicími rameny

Služby

KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S
Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
---	--------

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ

498965