

**LED akumulátorová svítlna 0-verze bez akumulátoru, 18 V, Typ: M18HOSALC****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Třída artiklu	07A

Popis**Provedení:**

Robustní svítilny s akumulátory Li-Ion s vysokou svítivostí.

- **Velice robustní LED zářič 18 V se stativem.**
- **Nárazuvzdorná hlava zářiče se 3 samostatnými a samostatně přestavitelnými LED moduly.**
- **Hybridní napájecí zdroj: Pracuje buď s 18V akumulátorem nebo s kabelem.**
- **Integrovaná M18™ nabíječka akumulátorů a USB nabíječka 2,1 A.**

Funkce:

IP34: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles Ø > 2,5 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Vhodné pro:

Akumulátory Milwaukee 18 V (č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítlna bez akumulátoru a bez nabíječky.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 34
-------------------	-------

Zóna ATEX	žádná
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Světelný tok stupeň 2	4000 lm
Doba svícení stupeň 2	5 h
Hmotnost včetně akumulátoru	11100 g
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Napětí akumulátorů	18 V
Světelný tok	6000 lm
Doba svícení stupeň 3	10 h
Označení výrobce	M18 HOSALC-0
Světelný tok stupeň 3	1700 lm
Atribut názvu produktu	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Pracovní svítilna